



Nosilna čeljust Uni-Grippset, za T-Rex/Centro-Gripp pomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361209 125
GTIN	4250364401944
Razred artikla	34A

Opis

Uporaba:

Nosilne čeljusti so namenjene namestitvi univerzalnih prijemalnih nastavkov art. 361345 vel. 125. Pomična nihajna čeljust za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za zanesljivo vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za :

Pomične čeljusti za T-Rex art. 361202 in Centro Grip art. 361180.

Tehnični opis

za tip	125
Širina čeljusti b	165 mm
c	12 mm
c ₁	35,5 mm
Višina čeljusti h	20 mm
Dolžina čeljusti l	79 mm
Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material	160 / 230 mm
Minimalno območje vpenjanja za okrogli material	100 / 100 mm

Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material	152 / 195 mm
Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material	0 / 0 mm
ustreza barvni kodi	Centro Gripp
ustreza barvni kodi	T-Rex
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža

Pribor

Prijemalni nastavek s prizmo za tip 125	361350 125
Univerzalna garnitura Grippset (kovček s 4 enotami) za tip 125	361345 125