



## Sinusna miza s trajno magnetno vpenjalno ploščo, Dolžina polove plošče: 350mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	380700 350
GTIN	4045197310750
Razred artikla	33S

### Opis

#### Izvedba:

- Zmogljiv sistem prijemalnih neodimovih magnetov.
- S trajno magnetno vpenjalno ploščo art. 380500.
- Vrtljiva okoli vzdolžne osi.
- Območje vrtenja 0–45°. Natančnost kota  $\pm 5$  s. Mera podlaganja pri 0° = 3 mm. Planparalelnost  $\pm 0,005/100$  mm.
- Prečna delitev polove plošče 0,5 mm medenine/1,4 mm jekla.
- Največja točnost pri izredno ploski izvedbi.

#### Uporaba:

Za stroje za brušenje in elektroerozijo.

#### Obseg dobave:

Vključno z leseno škatlo in tabelo za pretvarjanje stopinj / minut v mm.

### Tehnični opis

Masa	35 kg
Toleranca višine	0 / -2 mm
Dolžina polove plošče	350 mm
Širina	150 mm

Širina osnovne plošče	165 mm
Obrabljivost polove plošče	8 mm
Nazivna držalna sila	80 N/cm <sup>2</sup>
Dolžina osnovne plošče	390 mm
Višina magnetnega polja	6 mm
Višina pri 0°	87 mm
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna plošča