



Hitri vpenjalniki za strojne mize, Tip: BS3N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	377065 BS3N
GTIN	4008158018140
Razred artikla	37B

Opis

Izvedba:

Brezstopenjsko nastavljivi, nepremični ali z zasukom. Tip BS – sprostitelj z nadaljnjim zatezanjem in hkratnim pritiskom na ročico za sprostitelj (vpenjalna sila se pri tem sprosti). Tip GRS – vreteno na zunanji strani vpenjalnika omogoča prosti dostop do delovnega območja.

Uporaba:

Na mizah vsakega stroja omogočajo hitro in zanesljivo vpenjanje in sproščanje pri proizvodnji posameznih delov.

Dodatni pribor:

Vijak s cilindrično glavo po DIN 912; utorne matice art. 375315; 375320; 375325 v skladu z DIN 508.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	120 mm
maksimalna vpenjalna sila pri vpenjalni višini 50 mm	5,5 kN
Vpenjalna višina h	200 mm

Višina H	260 mm
Ø pritrdilne izvrtine	13 mm
Vrsta izdelka	Hitri vpenjalniki

Pribor

T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 28/ M24 mm	375325 28/M24
T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 10/M8 mm	375325 10/M8
T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 18/ M16 mm	375325 18/M16
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 14 mm	375315 14
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 12 mm	375320 12
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 16 mm	375320 16
T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 16/ M14 mm	375325 16/M14
T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 14/ M12 mm	375325 14/M12
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 18 mm	375315 18
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 16 mm	375315 16
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 20 mm	375315 20
T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 20/ M18 mm	375325 20/M18
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 6 mm	375320 6
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 28 mm	375320 28
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 24 mm	375315 24
T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 12/ M10 mm	375325 12/M10
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 10 mm	375320 10
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 32 mm	375315 32

T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 22/ M20 mm	375325 22/M20
T-utorna matica, dolga Nazivna mera T-utora / navoj 8/M6 mm	375325 8/M6
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 36 mm	375315 36
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 20 mm	375320 20
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 6 mm	375315 6
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 22 mm	375315 22
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 8 mm	375320 8
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 12 mm	375315 12
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 24 mm	375320 24
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 22 mm	375320 22
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 14 mm	375320 14
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 10 mm	375315 10
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 28 mm	375315 28
T-utorna maticaSurovec Nazivna mera T-utora 18 mm	375320 18
T-utorna maticaz navojem Nazivna mera T-utora 8 mm	375315 8