

**Garant****Tračni meter s kontrolnim okencem in magnetno peto, Dolžina traku: 3m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462215 3
GTIN	4045197226013
Razred artikla	41H

**Opis****Izvedba:**

- Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.
- Vstavljeni aluminijasti profili na obeh merilnih površinah. Zaradi tega natančne naležne površine za zunanje in notranje merjenje.
- Aluminijasti profili so odporni na toploto in mehanske obremenitve.
- Merilni trak je žgano lakiran in opremljen s skalo črne barve. Bombiran = odporen proti pregibu in opremljen z drsnim kavljem (za notranje in zunanje meritve). Kontrastna skala odporna proti obrabi in koroziji.
- Merilna skala v mm/mm (zgornji rob/spodnji rob).
- Oštevilčenji na merilni skali in na okencu imata isto smer odčitavanja.

V podnožju ima dva močna magneta.

**Tehnični opis**

Širina traku	16 mm
Višina ohišja	63 mm
Dolžina ohišja	63 mm
Širina ohišja	24 mm
Dolžina traku	3 m
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri
<b>Storitve</b>	
KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5