

Mahr**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 6-12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Hitri pogon z vgrajeno sklopko. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 12 mm **za merjenje do dna izvrtine**. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428900 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

Tehnični opis

Merilno območje	6 - 12 mm
Število mikrometrov	3
Število nastavitvenih obročev	2
Ø nastavitvenega obroča	8 / 10 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Pribor

Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 10-12 mm	428900 10-12
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 8-10 mm	428900 8-10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 6-8 mm	428900 6-8
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9