

**Mahr****Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 12-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Hitri pogon z vgrajeno sklopko. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 12 mm **za merjenje do dna izvrtine**. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

**Obseg dobave:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 428900 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

**Tehnični opis**

Število nastavitvenih obročev	1
Število mikrometrov	2
Ø nastavitvenega obroča	16 mm
Merilno območje	12 - 20 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

### Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 16-20 mm	428900 16-20
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 12-16 mm	428900 12-16
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14