

Mahr**Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 175-200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428930 175-200
GTIN	4059192010881
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zaradi referenčnega sistema je mikrometer takoj po vklopu pripravljen za merjenje. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Preklop med relativno in absolutno meritvijo. Priključni navoj za enostavno zamenjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Funkcija:

IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428950, podatkovni kabel art. 498940, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Merilno območje	175 - 200 mm
Standardna globina merjenja	132 mm
Globina merjenja s podaljškom	282 mm

Mera a	0,5 mm
Točnost	0,007 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 52
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 190 mm	484030 190
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2

Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965