

Mahr**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 20-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Hitri pogon z vgrajeno sklopko. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 12 mm **za merjenje do dna izvrtine**. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428900 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

Tehnični opis

Število mikrometrov	4
Merilno območje	20 - 50 mm
Ø nastavitvenega obroča	25 / 40 mm
Število nastavitvenih obročev	2
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Pribor

Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 40-50 mm	428900 40-50
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 20-25 mm	428900 20-25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 23 mm	484030 23
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 30-40 mm	428900 30-40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Mikrometer za notranje merjenje Micromar Merilno območje 25-30 mm	428900 25-30