

**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 8-10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od \varnothing 12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od \varnothing 12 HM).

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	54 mm
Merilno območje	8 - 10 mm
Globina merjenja s podaljškom	154 mm
\varnothing nastavitvenega obroča	8 mm
Mera a	1,5 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm	022510 200R

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 6-12	428993 6-12