

**Mahr****Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 30-40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428930 30-40
GTIN	4059192010966
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zaradi referenčnega sistema je mikrometer takoj po vklopu pripravljen za merjenje. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Preklop med relativno in absolutno meritvijo. Priključni navoj za enostavno zamenjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

**Funkcija:**

IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek art. 428950, podatkovni kabel art. 498940, nastavitveni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Standardna globina merjenja	76 mm
Merilno območje	30 - 40 mm
Globina merjenja s podaljškom	226 mm

Mera a	0,5 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 52
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50
DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabl simplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2