

**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 10-12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428990 10-12 |
| GTIN | 4045197276339 |
| Razred artikla | 42B |

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od Ø 12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od Ø 12 HM).

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Merilno območje | 10 - 12 mm |
| Ø nastavitvenega obroča | 10 mm |
| Globina merjenja s podaljškom | 154 mm |
| Mera a | 1,5 mm |
| Standardna globina merjenja | 54 mm |
| Točnost | 0,005 mm |
| Odčitavanje | 0,001 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |

| | |
|---------------|--|
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

Storitve

| | |
|--|-------------|
| Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm | 022500 100R |
| DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm | 022510 200R |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 6-12 | 428993 6-12 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm | 484030 12 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm | 484030 11 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm | 484030 10 |