

Mahr**Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 20-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428940 20-50
GTIN	4059192011024
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Enostavno, neposredno odčitavanje prek kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zaradi referenčnega sistema je mikrometer takoj po vklopu pripravljen za merjenje. Preklop med relativno in absolutno meritvijo. Priključni navoj za enostavno zamenjavo merilnih glav. Merilna glava s samodejnim centriranjem, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12 mm za merjenje do dna izvrtine.**

Funkcija:

IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428930 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	25 / 40 mm
Merilno območje	20 - 50 mm

Število nastavitvenih obročev	2
Število merilnih glav	4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 52
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Pribor

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 23 mm	484030 23