

Garant**Tračni meter s kontrolnim okencem, Dolžina traku: 2,5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

- **Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.**
- **Vstavljeni aluminijasti profili na obeh merilnih površinah. Zaradi tega natančne naležne površine za zunanje in notranje merjenje.**
- **Aluminijasti profili so odporni na toploto in mehanske obremenitve.**
- **Merilni trak je žgano lakiran in opremljen s skalo črne barve. Bombiran = odporen proti pregibu in opremljen z drsnim kavljem (za notranje in zunanje meritve). Kontrastna skala odporna proti obrabi in koroziji.**
- **Merilna skala v mm/mm (zgornji rob/spodnji rob).**
- **Oštevilčenji na merilni skali in na okencu imata isto smer odčitavanja.**

Majhen tračni meter s kontrolnim okencem za notranje merjenje.

Tehnični opis

Višina ohišja	48 mm
Širina traku	8 mm
Dolžina ohišja	48 mm
Širina ohišja	15 mm

Dolžina traku	2,5 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5
---	----------