

HOLEX**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 16-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od \varnothing 12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od \varnothing 12 HM).

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
\varnothing nastavitvenega obroča	16 mm
Mera a	0,5 mm
Merilno območje	16 - 20 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm	022510 200R

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 12-20	428993 12-20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm	484030 17
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 20-30	428993 20-30
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18