

Mahr**Mikrometer za notranje merjenje Micromar, Merilno območje: 100-125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428900 100-125
GTIN	4059192010409
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani.

Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.

Hitri pogon z vgrajeno sklopko.

Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine.

Od 12 mm **za merjenje do dna izvrtine.**

Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428950, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	282 mm
Merilno območje	100 - 125 mm
Standardna globina merjenja	132 mm
Mera a	0 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 110 mm	484030 110
--	------------