

**HOLEX****Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 20-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428990 20-25
GTIN	4045197274205
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od  $\varnothing$  12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od  $\varnothing$  12 HM).

**Obseg dobave:**

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškrom.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ nastavitvenega obroča	25 mm
Merilno območje	20 - 25 mm
Mera a	0,5 mm
Globina merjenja s podaljškom	240 mm
Standardna globina merjenja	90 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm	022510 200R

### Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 20-30	428993 20-30
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22