

Garant**Tračni meter s kontrolnim okencem, Dolžina traku: 3m**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	462210 3
GTIN	4045197154118
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

- Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.
- Vstavljeni aluminijasti profili na obeh merilnih površinah. Zaradi tega natančne naležne površine za zunanje in notranje merjenje.
- Aluminijasti profili so odporni na toploto in mehanske obremenitve.
- Merilni trak je žgano lakiran in opremljen s skalo črne barve. Bombiran = odporen proti pregibu in opremljen z drsnim kavljem (za notranje in zunanje meritve). Kontrastna skala odporna proti obrabi in koroziji.
- Merilna skala v mm/mm (zgornji rob/spodnji rob).
- Oštevilčenji na merilni skali in na okencu imata isto smer odčitavanja.

Tehnični opis

Višina ohišja	63 mm
Širina traku	16 mm
Dolžina ohišja	63 mm
Širina ohišja	24 mm

Dolžina traku	3 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 5 m	026240 5
---	----------