

Mahr**Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 85-100mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428930 85-100 |
| GTIN | 4059192010843 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zaradi referenčnega sistema je mikrometer takoj po vklopu pripravljen za merjenje. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Preklop med relativno in absolutno meritvijo. Priključni navoj za enostavno zamenjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

Funkcija:

IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428950, podatkovni kabel art. 498940, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Standardna globina merjenja | 97 mm |
| Mera a | 0,5 mm |
| Merilno območje | 85 - 100 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Globina merjenja s podaljškom | 247 mm |
| Točnost | 0,005 mm |
| Odčitavanje | 0,001 mm |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 52 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Standard | DIN 863 |
| Preklop odčitavanja | mm / cole |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock |
| Merilno orodje | digitalni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm | 022500 100 |
| DAkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
| Oddajnik Tip S4E | 498966 S4E |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm | 484030 90 |
| Priključni kabel simplex z gumbom Data Tip USB2 | 498940 USB2 |

| | |
|--|-----------|
| Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2 | 498940 R2 |
| Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498975 |
| Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498965 |
| Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2 | 498940 D2 |