

**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 50-63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	156 mm
Globina merjenja s podaljškom	255 mm
Merilno območje	50 - 63 mm
Standardna globina merjenja	105 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Mera a	3,4 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100
DAkKS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50