

**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 6-8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skozijske izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Globina merjenja s podaljškom	157 mm
Ø merilnega bobna	17 mm
Standardna globina merjenja	57 mm
Merilno območje	6 - 8 mm
Mera a	2 mm
Celotna dolžina	106 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/100	429010 1/100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8