

HOLEX**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 87-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od \varnothing 12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od \varnothing 12 HM). Lakirano ohišje.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Merilno območje	87 - 100 mm
Standardna globina merjenja	117 mm
\varnothing nastavitvenega obroča	87 mm
Mera a	1 mm
Globina merjenja s podaljškom	267 mm
Točnost	0,007 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm	022510 200R

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 50-100	428993 50-100