

Mitutoyo**Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 62-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 62-75
GTIN	4946368517742
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	105 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Mera a	3,4 mm
Merilno območje	62 - 75 mm
Celotna dolžina	156 mm
Globina merjenja s podaljškom	255 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100
DAkKS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm	484030 65
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60