

**Mahr****Digitalni mikrometer za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 125-150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428930 125-150
GTIN	4059192010867
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zaradi referenčnega sistema je mikrometer takoj po vklopu pripravljen za merjenje. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Preklop med relativno in absolutno meritvijo. Priključni navoj za enostavno zamenjavo merilnih glav. Samocentrirna merilna glava, od 12 mm z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine. Od 40 mm je merilna glava zaradi čim manjše mase izdelana iz aluminija. **Od 12mm za merjenje do dna izvrtine.**

**Funkcija:**

IP52: Obstajajo zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek art. 428950, podatkovni kabel art. 498940, nastavitveni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Mera a	0,5 mm
Merilno območje	125 - 150 mm
Standardna globina merjenja	132 mm

Globina merjenja s podaljškom	282 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 52
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200

## Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kablesimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 140 mm	484030 140
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2