

**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 40-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od \varnothing 12 HM merilne čeljusti). Samocentrična merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od \varnothing 12 HM).

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	97 mm
\varnothing nastavitvenega obroča	40 mm
Globina merjenja s podaljškom	247 mm
Mera a	0,5 mm
Merilno območje	40 - 50 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm	022510 200R

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 30-50	428993 30-50
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 50-100	428993 50-100
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45