



Adapterska čeljust nepomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361620 125
GTIN	4250364401234
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.

Uporaba:

- Za pritrnitev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnimi vijaki.

Tehnični opis

Višina h_1	20 mm
Dolžina čeljusti l	85 mm
za tip	125
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT

ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Višina čeljusti h	58 mm
Dolžina l_1	32 mm
Širina čeljusti b	126 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža