

**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 6-12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani (od \varnothing 12 z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od 12 mm iz karbidne trdine).

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428990, nastavitveni prstani (za justiranje) in podaljšek.

Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	2
\varnothing nastavitvenega obroča	8 / 10 mm
Število mikrometrov	3
Merilno območje	6 - 12 mm
Točnost	0,004 / 0,005 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Pribor

Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 8-10 mm	428990 8-10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 6-12	428993 6-12
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 10-12 mm	428990 10-12
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 6-8 mm	428990 6-8
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10