

Mitutoyo**Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 8-10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Celotna dolžina	106 mm
Standardna globina merjenja	57 mm
Merilno območje	8 - 10 mm
Ø merilnega bobna	17 mm
Globina merjenja s podaljškom	157 mm
Mera a	2 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/100	429010 1/100