



Osnovna čeljust pomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361500 125 |
| GTIN | 4250364401197 |
| Razred artikla | 34A |

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust.

Uporaba:

- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.
- Za vpenjanje stopničastih letev art. 361950; 361960; 361970.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|-----------|
| Dolžina čeljusti I | 76 mm |
| ustreza barvni kodi | LC |
| ustreza barvni kodi | LC-GARANT |
| ustreza barvni kodi | TC |
| ustreza barvni kodi | HiPo |

| | |
|---------------------|-------------------|
| ustreza barvni kodi | Titan |
| ustreza barvni kodi | Titan2/TitanSense |
| ustreza barvni kodi | LCV125G |
| ustreza barvni kodi | NC8 |
| ustreza barvni kodi | HOLEX NC |
| Višina čeljusti h | 39,5 mm |
| Širina čeljusti b | 124,4 mm |
| za tip | 125 |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |