

**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 6-8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje mat kromirani (od  $\varnothing$  12 HM merilne čeljusti). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od  $\varnothing$  12 HM).

**Obseg dobave:**

Vklj. z nastavitvenim prstanom (za justiranje) in podaljškom.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek art. 428993, nastavitveni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Globina merjenja s podaljškom	154 mm
Standardna globina merjenja	54 mm
Merilno območje	6 - 8 mm
Mera a	1,5 mm
$\varnothing$ nastavitvenega obroča	6 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200R mm	022510 200R

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 6-12	428993 6-12
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8