



Adapterska čeljust nepomična, za tip: 160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361620 160
GTIN	4250364401241
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.

Uporaba:

- Za pritrditev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Tehnični opis

Dolžina l_1	34 mm
Višina čeljusti h	73 mm
Dolžina čeljusti l	100 mm
Širina čeljusti b	164 mm
za tip	160

ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Višina h ₁	24 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža