

**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 12-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani (od  $\varnothing$  12 z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od 12 mm iz karbidne trdine).

**Obseg dobave:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 428990, nastavitveni prstani (za justiranje) in podaljšek.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ nastavitvenega obroča	16 mm
Merilno območje	12 - 20 mm
Število nastavitvenih obročev	1
Število mikrometrov	2
Točnost	0,005 / 0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

### Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 16-20 mm	428990 16-20
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 12-16 mm	428990 12-16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 12-20	428993 12-20
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18