

**Lamelni blok (posamično, nemagneten), Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380820 2
GTIN	4045197310972
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

- **Kombinacija jekla in medenine.**
- **Vzdolžna in prečna delitev polov. Ravni ali s prizmo.**
- **Lamele so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vlečnih sider.**
- **Lamelni bloki niso magnetni.**
- **Toleranca višine  $\pm 0,5$  mm.**

**Uporaba:**

- **Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi ploščami za obdelavo obdelovancev neravnih oblik.**
- **V bloke je mogoče vdlati profil poljubne oblike.**

**Tehnični opis**

Masa	0,5 kg
Širina	45 mm
Dolžina	72 mm
Višina	22 mm
Smer polov	Q
Izvedba	ravna

Vrsta izdelka

Lamelni bloki