

**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 20-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani (od  $\varnothing$  12 z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od 12 mm iz karbidne trdine).

**Obseg dobave:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 428990, nastavitveni prstani (za justiranje) in podaljšek.

**Tehnični opis**

Število nastavitvenih obročev	2
$\varnothing$ nastavitvenega obroča	25 / 40 mm
Število mikrometrov	4
Merilno območje	20 - 50 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 30-40 mm	428990 30-40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 20-25 mm	428990 20-25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 40-50 mm	428990 40-50
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 25-30 mm	428990 25-30
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 20-30	428993 20-30
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22