

**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 12-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skozijske izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Ø merilnega bobna	23 mm
Celotna dolžina	127 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Merilno območje	12 - 16 mm
Mera a	2,6 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150	429010 2/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 13 mm	484030 13
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12