

Mitutoyo**Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 100-125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 100-125
GTIN	4946368517773
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	297 mm
Merilno območje	100 - 125 mm
Celotna dolžina	249 mm
Standardna globina merjenja	147 mm
Mera a	19,6 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Točnost	0,01 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 125 mm	484030 125
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 110 mm	484030 110
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150