

**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 50-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje in upravljanje nesvetleče kromirani (od  $\varnothing$  12 z merilnimi čeljustmi iz karbidne trdine). Samocentrirna merilna glava s 3 merilnimi čeljustmi (od 12 mm iz karbidne trdine).

**Obseg dobave:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 428990, nastavitveni prstani (za justiranje) in podaljšek.

**Tehnični opis**

Število nastavitvenih obročev	2
Število mikrometrov	4
Merilno območje	50 - 100 mm
$\varnothing$ nastavitvenega obroča	62 / 87 mm
Točnost	0,007 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

### Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 50-100	428993 50-100
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 62-75 mm	428990 62-75
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 75-88 mm	428990 75-88
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 50-63 mm	428990 50-63
Mikrometer za notranje merjenje Merilno območje 87-100 mm	428990 87-100