




## Osnovna čeljust nepomična, za tip: 125



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361520 125
GTIN	4250364401159
Razred artikla	34A

### Opis

**Izvedba:**

Nepomična čeljust.

**Uporaba:**

- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.
- Za vpenjanje stopničastih letev art. 361950; 361960; 361970.

**Material:**

Kaljeno jeklo, brušene površine.

**Primerno za:**

NC8, Garant-NC, Titan.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

### Tehnični opis

Dolžina čeljusti l	88 mm
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Titan

ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Višina čeljusti h	39,5 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
za tip	125
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža