


**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 150-175mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 150-175
GTIN	4946368517797
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Mera a	19,6 mm
Celotna dolžina	249 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Standardna globina merjenja	147 mm
Globina merjenja s podaljškom	297 mm
Merilno območje	150 - 175 mm
Točnost	0,01 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 160 mm	484030 160
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175