



Stopničasta čeljust nepomična, za tip: 200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361420 200
GTIN	4250364401135
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Nepomična čeljust.

Vel. 90, 125 in 160 s **klik-sistemom za hitro zamenjavo**, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.

Navoj za pritrnitev HD čeljusti, pri velikosti 125 in 160.

Uporaba:

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.

Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnimi vijaki, 1 stopničasto čeljustjo.

Tehnični opis

Širina čeljusti b	200,4 mm
Višina h ₁	25 mm
ustreza barvni kodi	LC

ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
za tip	200
Dolžina l_1	54 mm
Dolžina čeljusti l	104 mm
Višina čeljusti h	60 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža