

Mitutoyo**Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 25-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

Dodatni pribor:

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Mera a	2,6 mm
Globina merjenja s podaljškom	240 mm
Standardna globina merjenja	90 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Celotna dolžina	140 mm
Merilno območje	25 - 30 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26