



Adapterska čeljust pomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361600 125
GTIN	4250364400879
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust.

Uporaba:

- Za pritrnitev razpoložljivih ali lastno izdelanih čeljusti.
- Za vpenjanje HD-čeljusti art. 362390–362600.

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

NC8, Garant-NC, Titan.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnimi vijaki.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti l	80 mm
Dolžina l ₁	32 mm
Višina čeljusti h	58 mm
Višina h ₁	20 mm
ustreza barvni kodi	Duo Plus

ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
za tip	125
Širina čeljusti b	126 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža