




## Stopničasta čeljust nepomična, za tip: 90



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361440 90
GTIN	4250364400961
Razred artikla	34A

### Opis

#### Izvedba:

Vel. 90, 125 in 160 s **klik-sistemom za hitro zamenjavo**, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.  
Vel. 90, 125 s klik sistemom za hitro zamenjavo.

#### Uporaba:

Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

#### Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

#### Primerno za:

Allmatic NC-DUO art. 360600 in Allmatic NC (dosedanja izvedba art. 360000, do leta 1998).

#### Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

### Tehnični opis

Dolžina $l_1$	25 mm
ustreza barvni kodi	Duo
Višina čeljusti h	34 mm
Višina $h_1$	16 mm
za tip	90
Širina čeljusti b	89,5 mm

Dolžina čeljusti I	64 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža