


**Vpenjalni blok z neodimovimi magneti, Dolžina: 140mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380870 140
GTIN	4045197311313
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

- Zelo velika prijemalna sila zaradi posebej razvitega postopka.
- Čvrsto telo v celoti iz jekla, s stikalom za VKLOP-IZKLOP na čelni strani.
- Lamele iz 2 mm medenine / 4 mm jekla.
- Sistemz neodimovimi magneti.

**Uporaba:**

- Za obdelovance iz materialov, ki se težko obdelujejo, npr. ferrotic, karbidna trdina z vsebnostjo kobalta.
- Za erodiranje in brušenje.

**Napotek:**

Opcijsko dobavljive z adapterji za vse vpenjalne sisteme z ničelno točko GARANT ZeroClamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, itd.). **Pri naročilu podajte ustrezne podatke.**

**Tehnični opis**

Višina magnetnega polja	4 mm
Višina	51 mm
Širina	70 mm
Dolžina	140 mm
Masa	3 kg

Nazivna držalna sila	180 N/cm <sup>2</sup>
Toleranca višine	+0,5 / -2 mm
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna plošča