

**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 40-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429000 40-50
GTIN	4946368517728
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Ø merilnega bobna	23 mm
Merilno območje	40 - 50 mm
Mera a	3,4 mm
Globina merjenja s podaljškom	248 mm
Standardna globina merjenja	98 mm
Celotna dolžina	140 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50
DAkKS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42