



## Stopničasta čeljust pomična, za tip: 90



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361400 90
GTIN	4250364401029
Razred artikla	34A

### Opis

#### Izvedba:

Pomična čeljust.

Vel. 90, 125 in 160 s **klik-sistemom za hitro zamenjavo**, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.

#### Uporaba:

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.

Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

#### Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

#### Primerno za:

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

#### Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 vpenjalno čeljustjo.

### Tehnični opis

Širina čeljusti b	89,5 mm
Dolžina $l_1$	31 mm
Višina čeljusti h	34 mm

Višina $h_1$	16 mm
Dolžina čeljusti I	56 mm
ustreza barvni kodi	Duo
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	NC8
za tip	90
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža