



Stopničasta čeljust nepomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361440 125
GTIN	4250364400978
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Vel. 90, 125 in 160 s **klik-sistemom za hitro zamenjavo**, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.
Vel. 90, 125 s klik sistemom za hitro zamenjavo.

Uporaba:

Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

Allmatic NC-DUO art. 360600 in Allmatic NC (dosedanja izvedba art. 360000, do leta 1998).

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Tehnični opis

Višina čeljusti h	39,5 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
ustreza barvni kodi	Duo Plus
za tip	125
Dolžina čeljusti l	87 mm

Dolžina l_1	42 mm
Višina h_1	20 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža