



Stopničasta čeljust pomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361400 125
GTIN	4250364401036
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Pomična čeljust.

Vel. 90, 125 in 160 s **klik-sistemom za hitro zamenjavo**, pri art. 361440 le v vel. 90 in 125.

Uporaba:

Navoj M10 in M6 za namestitev predložnih čeljusti s klik sistemom za hitro zamenjavo klik letev in čeljusti.

Pritrditev stopničastih letev na visoki strani ali stopničasti strani (art. 361950; 361960; 361970).

Material:

Kaljeno jeklo, brušene površine.

Primerno za:

Vse tipe TC, LC, Garant-NC, Titan in dosedanje izvedbe NC.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki, 1 vpenjalno čeljustjo.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti l	70 mm
Širina čeljusti b	124,4 mm
Višina h ₁	20 mm

ustreza barvni kodi	Duo Plus
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Višina čeljusti h	39,5 mm
za tip	125
Dolžina l ₁	40 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža