


**Lamelni blok (posamično, nemagneten), Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380820 10
GTIN	4045197311054
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

- Kombinacija jekla in medenine.
- Vz dolžna in prečna delitev polov. Ravni ali s prizmo.
- Lamelle so iz 1 mm medenine / 3 mm jekla, zlepljene brez vlečnih sider.
- Lamelni bloki niso magnetni.
- Toleranca višine  $\pm 0,5$  mm.

**Uporaba:**

- Le za uporabo skupaj z magnetnimi vpenjalnimi ploščami za obdelavo obdelovancev neravnih oblik.
- V bloke je mogoče vdlati profil poljubne oblike.

**Tehnični opis**

Masa	2,7 kg
Dolžina	100 mm
Višina	48 mm
Smer polov	L
Širina	70 mm
Izvedba	ravna

Vrsta izdelka

Lamelni bloki