

**Vakuumski agregat, Tip: VA4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	385020 VA4
GTIN	2050001717474
Razred artikla	38L

Opis**Izvedba:**

Vakuumski agregat z vakuumskim zbiralnikom in vgrajenim izločevalnikom tekočine.

Uporaba:

Za pogon vakuumskih vpenjalnih plošč in sistemov.

Obseg dobave:

Vakuumska cev z dolžino 2 m , 3/2-potni ročni ventil s prezračevanjem, merilnik vakuuma.

Ø: 990 mm

Višina: 1130 mm

Sesalna moč: 63 m³/h

Napetost motorja: 400 V

Moč motorja: 1,5 kW

Masa: 95 kg

Tehnični opis

Ø	990 mm
Masa	95 kg

Napetost motorja	400 V
Moč motorja	1,5 kW
Sesalna moč	63 m ³ /h
Višina	1130 mm
Vrsta izdelka	Vakuumski generator