

Tajima**Tračni meter v nedrsečem ohišju zelo čvrsta izvedba, Dolžina traku: 7m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462330 7
GTIN	4975364029140
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

- Tračni meter s posebno odpornostjo proti prelomu.
- Ohišje iz umetne mase odporno proti udarcem s snemljivo zaponko.
- Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku.
- Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju.
- Pomični drsni kavelj na koncu traku.
- Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
- Vzmet iz kakovostnega jekla z dolgo življenjsko dobo.
- Dodatno z gumiranim ohišjem.
- Tračni meter z obojestransko skalo.

Tehnični opis

Širina traku	25 mm
Višina ohišja	73 mm
Dolžina ohišja	77 mm
Širina ohišja	34 mm
Dolžina traku	7 m
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri
Storitve	
KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10/2 m	026240 10/2